

# mato

## Páncéltömlő tolócsatlakozóval, Csatlakozó menet: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083588 M10
GTIN	4016553256678
Árucikk kategória	08H

### Leírás

#### Alkalmazható:

M10×1 zsírzópréshez csatlakozó menettel.

### Műszaki leírás

Csatlakozó menet	M10
Tömlő Ø	9 mm
Tömlő repesztőnyomás	1000 bar
Teljes hossz	300 mm
Termék fajtája	Tömlő