


**Garant****OZ felfogó anya, Befogótokmány befogási tartomány: 4-32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett és minden oldalon köszörült anya.**
- **Golyóscsapágyazott nyomógyűrű a nagyobb tartóerő és a jobb körfutási tulajdonságok érdekében.**

**Alkalmazható:**

300695; 302460; 302462; 302475 sz. és 302477. sz. OZ szorítópatronos befogó.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	33,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	220 Nm
Menet	M60×2,5
Befogótokmány befogási tartomány	4 - 32 mm
Külső Ø D	72 mm
Szabvány	DIN 6388 D

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya