

**Garant****Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273760 25/3
GTIN	4045197485182
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.  $10 \times w$

**Figyelem:**

Maximális  $\varnothing$  = korlátozott munkadarab  $\varnothing$  a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

**Műszaki leírás**

Fejhossz $L_1$	46 mm
Beszúrási mélység $t_{\max}$	30 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Működő szélesség $L_4$	26,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	150 mm
maximális $\varnothing$	60 mm
Szárszélesség b	25 mm

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600