

**Garant****Leszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273758 25/3
GTIN	4045197538413
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélesséig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

**Műszaki leírás**

Beszúrási mélység $t_{\max}$	21 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Működő szélesség $L_4$	26,5 mm
Fejhossz $L_1$	36,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600