

**Garant****Leszúró penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w: 32/3 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273780 32/3
GTIN	4045197607294
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

A 273656 – 273670 sz. leszúró lapkákkal.

**Alkalmazható :**

273984 – 273994 tartókhöz vagy 319132 – 319133 tartókhöz (VDI-tartó).

**Figyelem:**

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapkákat.

Axiális beszúrási lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 110 mm

Magasság h<sub>1</sub>: 25 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 150 mm

**Műszaki leírás**

Maximális munkadarab Ø-höz	110 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	150 mm

Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge