

**FAHRION®**  
FAHRION®**HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához, DI32, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309668 16
GTIN	2050001705334
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

Vulkanizált **nagynyomású tömítőgyűrűk** 80 bar-ig.

0,5 mm befogási Ø áthidalás (+ 0,4 / – 0,1).

**Alkalmazható:**

309665 sz. 32DI méretű CP ER felfogó anyához.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anyá nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.**

· **DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.**

**Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	16 mm
Sorozat	Centro P
Típushoz	D132
Külső Ø D	26,2 mm
Magasság L	2 mm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó tartozékok