

**FAHRION®**  
FAHRIGER WERKZEUGE**HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához, DI32, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309668 6      |
| GTIN              | 2050001705235 |
| Árucikk kategória | 34F           |

**Leírás****Kivitel:**

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

Vulkanizált **nagynyomású tömítőgyűrűk** 80 bar-ig.

0,5 mm befogási Ø áthidalás (+ 0,4 / – 0,1).

**Alkalmazható:**

309665 sz. 32DI méretű CP ER felfogó anyához.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.**

· **DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.**

**Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!**

**Műszaki leírás**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Befogási Ø     | 6 mm                              |
| Sorozat        | Centro P                          |
| Típushoz       | D132                              |
| Külső Ø D      | 26,2 mm                           |
| Magasság L     | 2 mm                              |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó tartozékok |