

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273790 40/5
GTIN	4045197640345
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Középtolódás L_3	27 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	49 mm
t_{\max} belső megmunkálás	13 mm
Teljes hossz L	350 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	60 mm
Szár $\varnothing D_s$	40 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Rögzítőcsavar Típus 8

279815 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500