

HAINBUCH**Szorítóvas Keresztrecézéssel, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 8 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	329942 8
GTIN	2050001923455
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	8 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Befogófelület	Keresztrecézés
Hossz L	53 mm
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima