

**Szorítóvas Keresztrecézéssel, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329942 10
GTIN	2050001923479
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	10 mm
Keménység	60 HR
Befogófelület	Keresztrecézés

Profil	kerek
Hossz L	53 mm
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima