



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 21 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	329944 21
GTIN	2050001923585
Árucikk kategória	33H

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Kereszt és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreteket, alakokat (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

Befogási Ø	21 mm
Profil	kerek

Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Keménység	60 HR
Hossz L	53 mm
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima