



Cserélhető késtartó betét WB Belső megmunkálás, Típus / belső Ø R: 2/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Árucikk kategória	33P

Leírás

Felhasználás:

Morse-kúpos hüvelyek, hasított hüvelyek **és nagy méretű furatkések** (WB típus) **közvetlen befogására**.

Műszaki leírás

Belső Ø R	40 mm
Termék fajtája	Késtartó

Tartozék

SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 2/4	316240 2/4
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/10 mm	316260 2/10

Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/15 mm	316260 2/15
SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 2/3	316240 2/3
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/12 mm	316260 2/12
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/16 mm	316260 2/16
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/32 mm	316260 2/32
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/20 mm	316260 2/20
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/25 mm	316260 2/25