



## Cserélhető késtartó betét WB Belső megmunkálás, Típus / belső Ø R: 3/40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Árucikk kategória	33P

### Leírás

#### Felhasználás:

**Morse-kúpos hüvelyek, hasított hüvelyek és nagy méretű furatkések (WB típus) közvetlen befogására.**

### Műszaki leírás

Belső Ø R	40 mm
Termék fajtája	Késtartó

### Tartozék

Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/20 mm	316260 2/20
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/25 mm	316260 2/25

SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 2/3	316240 2/3
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/10 mm	316260 2/10
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/16 mm	316260 2/16
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/12 mm	316260 2/12
SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 2/4	316240 2/4
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/15 mm	316260 2/15
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 2/32 mm	316260 2/32