



Cserélhető késtartó betét WB Belső megmunkálás, Típus / belső Ø R: 3/50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Árucikk kategória	33P

Leírás

Felhasználás:

Morse-kúpos hüvelyek, hasított hüvelyek és nagy méretű furatkések (WB típus) közvetlen befogására.

Műszaki leírás

Belső Ø R	50 mm
Termék fajtája	Késtartó

Tartozék

Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 3/25 mm	316260 3/25
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 3/20 mm	316260 3/20

Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 3/32 mm	316260 3/32
SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 3/3	316240 3/3
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 3/40 mm	316260 3/40
SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 3/4	316240 3/4