

Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó HT hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 rövid,
Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307553 12
GTIN	4045197644824
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Előny:

- **Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Felhasználás:

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
-------------------------	-------

Befogási Ø D ₁	12 mm
Hasznos hossz L ₁	54 mm
Hozzávaló közpersely	302140; 302135
Külső Ø D	52,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8