

**Cserélhető késtartó betét WB Belső megmunkálás, Típus / belső Ø R: 4/60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Árucikk kategória	33P

Leírás**Felhasználás:**

Morse-kúpos hüvelyek, hasított hüvelyek és nagy méretű furatkések (WB típus) közvetlen befogására.

Műszaki leírás

Belső Ø R	60 mm
Termék fajtája	Késtartó

Tartozék

Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 4/25 mm	316260 4/25
SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 4/5	316240 4/5

Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 4/32 mm	316260 4/32
SzorítóhüvelyMK-szárhoz Típus 4/4	316240 4/4
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 4/40 mm	316260 4/40
Szorítóhüvelyhengeres szárhoz Típus / befogási Ø 4/50 mm	316260 4/50