



Professzionális nyomóprés csatlakozó véggel, Tartalom: 62ml



Rendelési adatok

Rendelés száma	083557 62
GTIN	4024937040218
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nagynyomású fúvóka **100 %-ban tömített.**

Felhasználási terület: Alacsonyabb kenési igényhez járműveknél és gépeknél. Szerszámok ládáiban vagy a járművek fedélzeti szerszámkészletének tároló rekeszében vagy gépeknél történő tiszta szállításhoz. Szállítási teljesítmény: max. 0,3 cm³/löklet. Nyomás: max. 250 bar. Alkalmos közepes konzisztenciájú zsírokhoz (2. osztály) és magas viszkozitású olajokhoz.

Műszaki leírás

Tartalom	62 ml
Nyílás típusa	Hegyes
Teljes hossz	170 mm
Nyomópatron Ø	30,5 mm
Munkanyomás	250 bar
Edény anyaga	Barnított acél

Termék fajtája

Zsírprés