


**Rövidkúpos felfogótárca DIN 55027, Ø d1 / kúphoz: 200/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Árucikk kategória	33R

Leírás**Kivitel:**

Géppoldalon készre megmunkálva, tokmányoldalon síkesztergálva.

Felhasználás:

DIN 6350 A szerinti hengeres menesztésű esztergatokmányra történő **utólagos felszerelésre. A rövidkúpos eszterga tokmányok használata a kis kinyúlás miatt előnyösebb.**

DIN 55027 ill. ISO 702/III szabvány szerinti kiesztergáló fejekhez (azonos a régi **DIN 55022** szabvánnyal).

Alapanyag:

C45 acél

Műszaki leírás

Vastagság B	21 mm
Kúp Ø d ₂	82,575 mm
Kúpméret	5
Külső Ø d ₁	200 mm

Tőcsavarok száma	4
Termék fajtája	Esztergatókmány tartozékok