




Rövidkúpos felfogótárca DIN 55027, Ø d1 / kúphoz: 200/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Géppoldalon készre megmunkálva, tokmányoldalon síkesztergálva.

Felhasználás:

DIN 6350 A szerinti hengeres menesztésű esztergatokmányra történő **utólagos felszerelésre. A rövidkúpos eszterga tokmányok használata a kis kinyúlás miatt előnyösebb.**

DIN 55027 ill. ISO 702/III szabvány szerinti kiesztergáló fejekhez (azonos a régi **DIN 55022** szabvánnyal).

Alapanyag:

C45 acél

Műszaki leírás

Tőcsavarok száma	4
Kúp Ø d ₂	106,39 mm
Külső Ø d ₁	200 mm
Kúpméret	6

Vastagság B	23 mm
Termék fajtája	Esztergatókmány tartozékok