

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 ultra rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308165 12
GTIN	4045197468673
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**GARANT:** HSK-működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Ultra rövid:** Nagyobb stabilitás és rezgési merevség. Ezáltal kiváló szerszám élettartam és maximális felületminőség érhető el. Hosszbeállítás nem lehetséges.

**Hűtőcsatorna furatokkal** és zárható menettel.

**Felhasználás:**

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tőrésel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

**Tartalom:**

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től).

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Külső Ø D	33 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	HSK-A 63 ultra rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Alapszekrény	354290
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1