




Rövidkúpos felfogótárca DIN 55027, Ø d1 / kúphoz: 250/6mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 317500 250/6 |
| GTIN | 4019208078717 |
| Árucikk kategória | 33R |

Leírás

Kivitel:

Géppoldalon készre megmunkálva, tokmányoldalon síkesztergálva.

Felhasználás:

DIN 6350 A szerinti hengeres menesztésű esztergatokmányra történő **utólagos felszerelésre. A rövidkúpos eszterga tokmányok használata a kis kinyúlás miatt előnyösebb.**

DIN 55027 ill. ISO 702/III szabvány szerinti kiesztergáló fejekhez (azonos a régi **DIN 55022** szabvánnyal).

Alapanyag:

C45 acél

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-----------|
| Kúp Ø d ₂ | 106,39 mm |
| Tőcsavarok száma | 4 |
| Vastagság B | 23 mm |
| Kúpméret | 6 |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Külső Ø d ₁ | 250 mm |
| Termék fajtája | Esztergatokmány tartozékok |