



Nyers karima spirálmenetes tokmányhoz, Külső Ø D: 92 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	317000 92
GTIN	4019208002941
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Tisztán öntött, megmunkálatlan, homokfúvott, nagy ráhagyással.

Felhasználás:

DIN 6350 szerinti hengeres központos befogású esztergatokmányok DIN 800 orsófejekre történő rögzítésére. A nyers karimát a gép- és tokmányoldalon meg kell munkálni és illeszteni kell.

Alapanyag:

Szürkeöntvény

Alkalmazható :

310100; 310500 sz. hárompofás tokmányhoz, 312000; 312500 sz. négypofás tokmányhoz és 315630 sz. kombinált esztergatokmányhoz.

Tokmány Ø-höz: 80 mm

Váll Ø d₂: 56 mm

Furat Ø d₃: 20 mm

Magasság h₁: 47 mm

Karimavastagság h₂: 15 mm

Műszaki leírás

Furat $\varnothing d_3$	20 mm
Külső $\varnothing D$	92 mm
Tokmány \varnothing -höz	80 mm
Váll $\varnothing d_2$	56 mm
Magasság h_1	47 mm
Karimavastagság h_2	15 mm
Termék fajtája	Esztergatokmány tartozékok