

Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó HT, HSK-A 100 rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307555 32
GTIN	4045197586988
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Előny:

- **Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Felhasználás:

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

Hozzávaló közpersely	302180; 302175
Hasznos hossz L ₁	71 mm

Befogási Ø D ₁	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	72 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302175 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302175 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302180 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302180 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302180 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302180 16

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 18 mm	302180 18
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 20 mm	302180 20
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 25 mm	302180 25
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302180 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302180 8
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 32	309880 32
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 32	309890 32