

Garant**Zsugorbefogó, HSK-E 40, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308030 4 |
| GTIN | 4045197377814 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

GARANT: – HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304755 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 4 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 60 mm |
| Külső Ø D | 17 mm |
| Befogó | HSK-E 40 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | E |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Alapszekrény | 354290 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |