



Nyers karima spirálmenetes tokmányhoz, Külső Ø D: 135 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	317000 135
GTIN	4019208002965
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Tisztán öntött, megmunkálatlan, homokfúvott, nagy ráhagyással.

Felhasználás:

DIN 6350 szerinti hengeres központos befogású esztergatokmányok DIN 800 orsófejekre történő rögzítésére. A nyers karimát a gép- és tokmányoldalon meg kell munkálni és illeszteni kell.

Alapanyag:

Szürkeöntvény

Alkalmazható :

310100; 310500 sz. hárompofás tokmányhoz, 312000; 312500 sz. négypofás tokmányhoz és 315630 sz. kombinált esztergatokmányhoz.

Tokmány Ø-höz: 125 mm

Váll Ø d₂: 80 mm

Furat Ø d₃: 25 mm

Magasság h₁: 58 mm

Karimavastagság h₂: 20 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	135 mm
Furat Ø d ₃	25 mm
Tokmány Ø-höz	125 mm
Váll Ø d ₂	80 mm
Magasság h ₁	58 mm
Karimavastagság h ₂	20 mm
Termék fajtája	Esztergatokmány tartozékok