



## Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	307525 32
GTIN	2050001653550
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

#### Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

#### Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

#### Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

### Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm

L <sub>3</sub>	60 mm
Hozzávaló közpersely	302175; 302180; 302177; 302187
Menet M	M16×1
Külső Ø D	67 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 32 mm	343720 32
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302175 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302175 12

