

**Garant****Zsugorbefogó, HSK-E 40, Befogási Ø D1: 5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308030 5      |
| GTIN              | 4045197377821 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**GARANT:** – HSK-működő felületek megmunkálva.**Felhasználás:**

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304755 sz.

**Műszaki leírás**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 5 mm      |
| A-méret kinyúlási hossz   | 60 mm     |
| Ø D <sub>2</sub>          | 12 mm     |
| Külső Ø D                 | 17 mm     |
| Befogó                    | HSK-E 40  |
| Befogó szabvány           | DIN 69893 |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Alak                                 | E                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm | 354240 3-5   |
| Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm       | 354236 3-5,9 |
| Hűtőegység Típus CU1                                   | 354215 CU1   |
| Alapszekrény   | 354290       |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1                        | 354210 SU1   |
| Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm        | 354235 3-5,9 |