




## Rövidkúpos felfogótárcsa ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kúphoz: 200/5 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	317700 200/5
GTIN	4019208028514
Árucikk kategória	33R

### Leírás

#### Kivitel:

Géppoldalon készre megmunkálva, tokmányoldalon síkesztergálva.

#### Felhasználás:

DIN 6350 A szerinti hengeres menesztésű esztergatokmányra történő **utólagos felszerelésre. A rövidkúpos eszterga tokmányok használata a kis kinyúlás miatt előnyösebb.**

**ASA B 5.9, D 1 kivitelű** (Camlock) és **DIN 55029** orsófejekhez.

#### Alapanyag:

Speciális öntvény

Kúp Ø d<sub>2</sub>: 82,575 mm

Vastagság B: 31 mm

Camlock csavarok száma: 6

### Műszaki leírás

Camlock csavarok száma	6
Külső Ø d <sub>1</sub>	200 mm
Vastagság B	31 mm

Kúp Ø d <sub>2</sub>	82,575 mm
Kúpméret	5
Termék fajtája	Esztergatokmány tartozékok