

**Garant****Zsugorbefogó, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308170 4      |
| GTIN              | 4045197290748 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Integrált szerszámhossz beállítás D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től (állítási út 10 mm).

D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**GARANT:** HSK-működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Felhasználás:**

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

**Tartalom:**

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től).

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

**Műszaki leírás**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 4 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>          | 12 mm |
| A-méret kinyúlási hossz   | 80 mm |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D                            | 17 mm                               |
| Befogó                               | HSK-A 63 rövid                      |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Alak                                 | A                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1                        | 354210 SU1   |
| Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm | 354240 3-5   |
| Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm       | 354236 3-5,9 |
| Alapszekrény   | 354290       |
| Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm        | 354235 3-5,9 |
| Hűtőegység Típus CU1                                   | 354215 CU1   |