

Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó HT, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307550 20
GTIN	4045197513083
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Előny:

- **Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Felhasználás:

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

Hozzávaló közpersely	302150; 302155; 302160; 302165
Befogási Ø D ₁	20 mm

Hasznos hossz L_1	54 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső \varnothing D	52,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási \varnothing D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselytömített Befogási \varnothing D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselytömített Befogási \varnothing D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 6 mm	302155 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási \varnothing D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselytömített Befogási \varnothing D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselytömített Befogási \varnothing D1 3 mm	302160 3
Hasított közperselytömített Befogási \varnothing D1 12 mm	302160 12

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4