

**Rúdmegefogó, Szár Ø d1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319705 25
GTIN	4045197673251
Árucikk kategória	32B

Leírás**Kivitel:**

- Eloxált ház nagy szilárdságú alumíniumból gyémántporral bevont görgőtestekkel.
- 1 – 70 mm között fokozatmentesen állítható.
- Alkalmazható hengeres, hat- és négyszög anyagokhoz.
- Integrált beállítási segédlet skálával.
- Univerzális hengeres befogó.

Előny:

Gyorsan beállítható az anyag átmérőjére.

Felhasználás:

Használható csillag- és dobrevolverekhez.

Tartalom:

Rúdmegefogó görgőtesttel, cserélhető pofákkal és belső hatszög csavarokhoz való csavarkulccsal a görgőtestek ill. cserélhető pofák cseréjéhez.

Figyelem:

Hozzávaló VDI adaptert lásd az alkatrészlistában a 319707 sz. 20 / 30 méretnél.

Műszaki leírás

Adatlap

Szár Ø d ₁	25 mm
Hossz	55 mm
Szélesség	75 mm
Magasság	42 mm
Termék fajtája	Rúdmegfogó

Tartozék

Rúdmegfogó adapter Szár Ø d1 20 mm	319707 20
Rúdmegfogó adapter Szár Ø d1 30 mm	319707 30