

**OZ szorítópatronos befogó Form E3, VDI 30, Típus: 1,5-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319500 1,5-16
GTIN	4045197191410
Árucikk kategória	32V

Leírás**Felhasználás:**

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 30

Hozzávaló szorítópatronok: 415 E

Befogási tartomány d_2 : 2 - 16 mm

Váll $\varnothing d_6$: 68 mm

l_9 : 57 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló szorítópatronok	415 E
Külső $\varnothing d_{10}$	43 mm
l_9	57 mm
l_3	22 mm
l_8	42 mm
Váll $\varnothing d_6$	68 mm
Befogási tartomány d_2	2 - 16 mm

Alak	E
VDI méret	VDI 30
VDI szár színjelölése	VDI 30
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó