



Professzionális nyomóprés csatlakozó véggel, Tartalom: 150ml



Rendelési adatok

Rendelés száma	083557 150
GTIN	4024937600276
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nagynyomású fúvóka **100 %-ban tömített.**

Felhasználási terület: Alacsonyabb kenési igényhez járműveknél és gépeknél. Szerszámok ládáiban vagy a járművek fedélzeti szerszámkészletének tároló rekeszében vagy gépeknél történő tiszta szállításhoz. Szállítási teljesítmény: max. 0,3 cm³/lök. Nyomás: max. 250 bar. Alkalmos közepes konzisztenciájú zsírokhoz (2. osztály) és magas viszkozitású olajokhoz.

Műszaki leírás

Nyomópatron Ø	40 mm
Teljes hossz	235 mm
Nyílás típusa	Univerzális / hegyes
Tartalom	150 ml
Edény anyaga	Barnított acél
Munkanyomás	250 bar

Termék fajtája

Zsírprés