



OZ szorítópatronos befogó Form E3, VDI 30, Típus: 1,5-25



Rendelési adatok

Rendelés száma	319500 1,5-25
GTIN	4045197191427
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 30

Hozzávaló szorítópatronok: 462 E

Befogási tartomány d_2 : 2 - 25 mm

Váll $\varnothing d_6$: 68 mm

l_9 : 75 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló szorítópatronok	462 E
Külső $\varnothing d_{10}$	60 mm
l_3	22 mm
Befogási tartomány d_2	2 - 25 mm
Váll $\varnothing d_6$	68 mm
l_8	59 mm
l_9	75 mm

Alak	E
VDI méret	VDI 30
VDI szár színjelölése	VDI 30
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó