



Szorítóvas sima, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 36,5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329970 36,5 |
| GTIN | 2050001926173 |
| Árucikk kategória | 33H |

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Figyelem:

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------------|
| Befogási Ø | 36,5 mm |
| Befogófelület | Sima |
| Profil | kerek |
| Keménység | 60 HR |
| Hossz L | 49 mm |
| Befogó | Top 65 |
| Termék fajtája | Befogófej sima |