

HAINBUCH**MANOK plus befogó, Típus / méret: RD65****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség. Köszörült felület horizontális felépítéshez, integrált ütköző.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazhatóság, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken stb.

Alkalmazható:

329910 – 329946 sz. befogófej

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

A 329832 sz. 65 méretű cserélő szerkezetet használja.

Műszaki leírás

Hossz L	184 mm
Szélesség B	184 mm
Magasság H	120 mm

Súly	23,5 kg
Befogó mérete	RD65
Furatkör Ø	126 mm
Ismétlési pontosság	0,01 mm
Rögzítő furat távolsága	126 mm
Maximális szorítóerő	105 kN
Befogási tartomány	4 - 65 mm
Mélységütköző	92 mm
Horonyméret tűrés	20 H7
Termék fajtája	Befogó satu

Tartozék

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21,5 mm	329934 21,5
SzorítóvasKeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9 mm	329932 9
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52 mm	329934 52
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56 mm	329930 56
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26,5 mm	329930 26,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55,5 mm	329934 55,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31 mm	329930 31
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29,5 mm	329934 29,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22 mm	329934 22
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31,5 mm	329934 31,5
	329934 56,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56,5 mm	
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20,5 mm	329934 20,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26,5 mm	329934 26,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59,5 mm	329930 59,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53 mm	329930 53
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24 mm	329930 24
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39,5 mm	329930 39,5
SzorítóvasKeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8,5 mm	329932 8,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 10,5 mm	329930 10,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11 mm	329934 11
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33,5 mm	329934 33,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34 mm	329930 34
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46,5 mm	329930 46,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55 mm	329930 55
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62 mm	329934 62
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 4 mm	329930 4
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43 mm	329934 43
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21 mm	329930 21
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16 mm	329930 16
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11 mm	329930 11
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52 mm	329930 52
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42,5 mm	329934 42,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46 mm	329934 46

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31,5 mm	329930 31,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 5 mm	329930 5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12,5 mm	329930 12,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22 mm	329930 22
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37 mm	329930 37
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55,5 mm	329930 55,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19 mm	329934 19
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63,5 mm	329934 63,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60,5 mm	329934 60,5
Szorítóvaslágú Előfúrás Ø 40 mm	329936 40
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44,5 mm	329934 44,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27 mm	329930 27
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51,5 mm	329930 51,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23 mm	329934 23
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39 mm	329930 39
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31 mm	329934 31
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13,5 mm	329930 13,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54 mm	329930 54
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60 mm	329930 60
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49,5 mm	329930 49,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11,5 mm	329930 11,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33 mm	329934 33
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18 mm	329930 18
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62,5 mm	329930 62,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46 mm	329930 46

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39,5 mm	329934 39,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57,5 mm	329934 57,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23 mm	329930 23
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30 mm	329934 30
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18 mm	329934 18
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34 mm	329934 34
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38,5 mm	329930 38,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32,5 mm	329930 32,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23,5 mm	329930 23,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42 mm	329930 42
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13 mm	329930 13
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36,5 mm	329930 36,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32 mm	329934 32
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36,5 mm	329934 36,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53,5 mm	329930 53,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40 mm	329930 40
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16,5 mm	329930 16,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57 mm	329934 57
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64 mm	329930 64
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35,5 mm	329930 35,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29,5 mm	329930 29,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53 mm	329934 53
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54,5 mm	329934 54,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25,5 mm	329930 25,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58,5 mm	329930 58,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58,5 mm	329934 58,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53,5 mm	329934 53,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15,5 mm	329934 15,5
SzorítóvasKeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 10 mm	329932 10
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38 mm	329934 38
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61 mm	329934 61
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29 mm	329930 29
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61,5 mm	329930 61,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60 mm	329934 60
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21,5 mm	329930 21,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34,5 mm	329930 34,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48 mm	329934 48
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52,5 mm	329930 52,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 65 mm	329934 65
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48,5 mm	329930 48,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61,5 mm	329934 61,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54 mm	329934 54
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62 mm	329930 62
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28 mm	329930 28
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56,5 mm	329930 56,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45,5 mm	329934 45,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25 mm	329934 25
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51 mm	329930 51
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44 mm	329930 44
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38 mm	329930 38
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42,5 mm	329930 42,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57,5 mm	329930 57,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 7,5 mm	329930 7,5
Szorítóvaslágú Előfúrás Ø 20 mm	329936 20
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33 mm	329930 33
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43,5 mm	329934 43,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9 mm	329930 9
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28 mm	329934 28
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59,5 mm	329934 59,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24,5 mm	329930 24,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21 mm	329934 21
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49 mm	329930 49
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58 mm	329930 58
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8,5 mm	329930 8,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37 mm	329934 37
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51 mm	329934 51
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12 mm	329930 12
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12 mm	329934 12

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13 mm	329934 13
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32,5 mm	329934 32,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63,5 mm	329930 63,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27 mm	329934 27
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 4,5 mm	329930 4,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35 mm	329934 35
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34,5 mm	329934 34,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30,5 mm	329934 30,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19,5 mm	329930 19,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 6,5 mm	329930 6,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17 mm	329934 17
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48 mm	329930 48
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43 mm	329930 43
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47 mm	329930 47
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 7 mm	329930 7
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47,5 mm	329930 47,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44 mm	329934 44
SzorítóvasKeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8 mm	329932 8
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59 mm	329934 59
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57 mm	329930 57
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54,5 mm	329930 54,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 5,5 mm	329930 5,5
	329934 14

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14 mm

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9,5 mm

329930 9,5

Szorítóvaslágú Előfúrás Ø 5 mm

329936 5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 10 mm

329930 10

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11,5 mm

329934 11,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48,5 mm

329934 48,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50,5 mm

329930 50,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50,5 mm

329934 50,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15 mm

329930 15

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32 mm

329930 32

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19,5 mm

329934 19,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56 mm

329934 56

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17,5 mm

329930 17,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28,5 mm

329930 28,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64,5 mm

329934 64,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47,5 mm

329934 47,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45 mm

329930 45

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18,5 mm

329930 18,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42 mm

329934 42

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24,5 mm

329934 24,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41 mm

329934 41

329934 52,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52,5 mm

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20 mm

329934 20

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40,5 mm

329930 40,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30,5 mm

329930 30,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41,5 mm

329930 41,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51,5 mm

329934 51,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33,5 mm

329930 33,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37,5 mm

329930 37,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27,5 mm

329934 27,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14,5 mm

329930 14,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36 mm

329934 36

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35,5 mm

329934 35,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46,5 mm

329934 46,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47 mm

329934 47

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61 mm

329930 61

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29 mm

329934 29

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23,5 mm

329934 23,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35 mm

329930 35

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16 mm

329934 16

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 65 mm

329930 65

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25,5 mm

329934 25,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63 mm	329934 63
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44,5 mm	329930 44,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24 mm	329934 24
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37,5 mm	329934 37,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16,5 mm	329934 16,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49 mm	329934 49
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14,5 mm	329934 14,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12,5 mm	329934 12,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38,5 mm	329934 38,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20,5 mm	329930 20,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60,5 mm	329930 60,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59 mm	329930 59
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15 mm	329934 15
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18,5 mm	329934 18,5
Szorítóvaslágú Előfűrés Ø 8 mm	329936 8
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 6 mm	329930 6
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49,5 mm	329934 49,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36 mm	329930 36
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26 mm	329934 26
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17,5 mm	329934 17,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45,5 mm	329930 45,5

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28,5 mm	329934 28,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39 mm	329934 39
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43,5 mm	329930 43,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22,5 mm	329930 22,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27,5 mm	329930 27,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14 mm	329930 14
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55 mm	329934 55
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25 mm	329930 25
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26 mm	329930 26
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58 mm	329934 58
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50 mm	329930 50
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41,5 mm	329934 41,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40 mm	329934 40
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41 mm	329930 41
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13,5 mm	329934 13,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64,5 mm	329930 64,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15,5 mm	329930 15,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8 mm	329930 8
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30 mm	329930 30
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22,5 mm	329934 22,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19 mm	329930 19
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45 mm	329934 45
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63 mm	329930 63

SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40,5 mm	329934 40,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20 mm	329930 20
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50 mm	329934 50
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64 mm	329934 64
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17 mm	329930 17
SzorítóvasKeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9,5 mm	329932 9,5
SzorítóvasKereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62,5 mm	329934 62,5