

HAINBUCH**MANOK plus befogó, Típus / méret: SE65****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség. Kösörült felület horizontális felépítéshez, integrált ütköző. Speciális profilokhoz való, egyedi igények szerinti befogófejek külön rendelésre szállíthatóak.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazhatóság, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken stb.

Alkalmazható:

329970 – 329976 sz. befogófejek.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

A 329832 sz. 65 méretű cserélő szerkezetet használja.

Műszaki leírás

Súly	23,5 kg
Magasság H	120 mm

Szélesség B	184 mm
Hossz L	184 mm
Befogó mérete	SE65
Furatkör Ø	126 mm
Ismétlési pontosság	0,01 mm
Maximális szorítóerő	45 kN
Rögzítő furat távolsága	126 mm
Befogási tartomány	4 - 65 mm
Horonyméret tűrés	20 H7
Mélységütköző	92 mm
Termék fajtája	Befogó satu

Tartozék

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34 mm	329974 34
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19 mm	329970 19
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29 mm	329970 29
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33,5 mm	329970 33,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47 mm	329970 47
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49 mm	329970 49
Szorítóvaslágú Előfúrás Ø 5 mm	329976 5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17,5 mm	329974 17,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48 mm	329974 48
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 10,5 mm	329970 10,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37,5 mm	329970 37,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20,5 mm	329974 20,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20,5 mm	329970 20,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44 mm	329970 44
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43,5 mm	329970 43,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51,5 mm	329974 51,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54 mm	329970 54
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18,5 mm	329974 18,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62,5 mm	329974 62,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12,5 mm	329970 12,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60,5 mm	329974 60,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51 mm	329970 51
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48,5 mm	329970 48,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 6,5 mm	329970 6,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21 mm	329974 21
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 65 mm	329970 65
Szorítóvaslágyl Előfúrás Ø 20 mm	329976 20
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27 mm	329970 27
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23 mm	329970 23
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63,5 mm	329970 63,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12,5 mm	329974 12,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63 mm	329974 63
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27 mm	329974 27
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49,5 mm	329970 49,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51,5 mm	329970 51,5
	329974 55

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55 mm	
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44 mm	329974 44
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33 mm	329974 33
Szorítóvaskeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8,5 mm	329972 8,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44,5 mm	329970 44,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12 mm	329974 12
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30 mm	329974 30
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30,5 mm	329974 30,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64 mm	329974 64
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 5 mm	329970 5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29,5 mm	329970 29,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50,5 mm	329970 50,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17 mm	329970 17
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37 mm	329974 37
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47,5 mm	329970 47,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56,5 mm	329974 56,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13,5 mm	329974 13,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 51 mm	329974 51
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36 mm	329974 36
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39,5 mm	329974 39,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9 mm	329970 9
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21 mm	329970 21
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39 mm	329970 39
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54,5 mm	329970 54,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31 mm	329970 31
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53,5 mm	329974 53,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50 mm	329970 50
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45,5 mm	329970 45,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14,5 mm	329974 14,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18 mm	329970 18
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13 mm	329974 13
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16 mm	329970 16
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53 mm	329970 53
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19 mm	329974 19
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57 mm	329974 57
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47,5 mm	329974 47,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29 mm	329974 29
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 44,5 mm	329974 44,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57,5 mm	329974 57,5
Szorítóvaslágú Előfúrás Ø 40 mm	329976 40
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23 mm	329974 23
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62,5 mm	329970 62,5
	329974 22

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22 mm	
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27,5 mm	329974 27,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35,5 mm	329974 35,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54 mm	329974 54
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33 mm	329970 33
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41 mm	329970 41
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61,5 mm	329974 61,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38 mm	329974 38
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15 mm	329970 15
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48,5 mm	329974 48,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17 mm	329974 17
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28,5 mm	329970 28,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 27,5 mm	329970 27,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57 mm	329970 57
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24 mm	329974 24
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 7,5 mm	329970 7,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25 mm	329974 25
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43 mm	329970 43
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63,5 mm	329974 63,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59,5 mm	329974 59,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26,5 mm	329970 26,5

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38,5 mm	329974 38,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11,5 mm	329970 11,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42,5 mm	329974 42,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28 mm	329974 28
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28,5 mm	329974 28,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13 mm	329970 13
Szorítóvaskeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9,5 mm	329972 9,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 4,5 mm	329970 4,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52 mm	329970 52
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32,5 mm	329974 32,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52,5 mm	329974 52,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64 mm	329970 64
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56 mm	329974 56
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61 mm	329974 61
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40 mm	329970 40
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22,5 mm	329974 22,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35 mm	329970 35
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40 mm	329974 40
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14 mm	329970 14
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 4 mm	329970 4
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60 mm	329970 60
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38 mm	329970 38

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31,5 mm	329970 31,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34 mm	329970 34
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11 mm	329970 11
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39,5 mm	329970 39,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 29,5 mm	329974 29,5
Szorítóvaskeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8 mm	329972 8
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24,5 mm	329974 24,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11,5 mm	329974 11,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46,5 mm	329970 46,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20 mm	329970 20
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58 mm	329974 58
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32 mm	329974 32
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45 mm	329970 45
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 7 mm	329970 7
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16,5 mm	329970 16,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8,5 mm	329970 8,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32 mm	329970 32
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61 mm	329970 61
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 10 mm	329970 10
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55 mm	329970 55
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14,5 mm	329970 14,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46 mm	329970 46
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 6 mm	329970 6
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 17,5 mm	329970 17,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9,5 mm	329970 9,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58,5 mm	329970 58,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45 mm	329974 45
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30,5 mm	329970 30,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50 mm	329974 50
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46,5 mm	329974 46,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19,5 mm	329974 19,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59,5 mm	329970 59,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 5,5 mm	329970 5,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49 mm	329974 49
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31,5 mm	329974 31,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 20 mm	329974 20
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41,5 mm	329974 41,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41 mm	329974 41
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22 mm	329970 22
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 57,5 mm	329970 57,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 19,5 mm	329970 19,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42 mm	329970 42
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15 mm	329974 15
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 49,5 mm	329974 49,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62 mm	329970 62
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26,5 mm	329974 26,5

Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60,5 mm	329970 60,5
Szorítóvaskeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 9 mm	329972 9
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34,5 mm	329970 34,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 46 mm	329974 46
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58,5 mm	329974 58,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43 mm	329974 43
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59 mm	329974 59
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64,5 mm	329974 64,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 58 mm	329970 58
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16 mm	329974 16
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25,5 mm	329970 25,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42 mm	329974 42
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40,5 mm	329970 40,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 11 mm	329974 11
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 45,5 mm	329974 45,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52 mm	329974 52
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26 mm	329970 26
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36,5 mm	329974 36,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 22,5 mm	329970 22,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 39 mm	329974 39
	329974 43,5

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 43,5 mm	
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 26 mm	329974 26
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21,5 mm	329974 21,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 30 mm	329970 30
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 16,5 mm	329974 16,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53,5 mm	329970 53,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15,5 mm	329974 15,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 40,5 mm	329974 40,5
Szorítóvaslágú Előfúrás Ø 8 mm	329976 8
Szorítóvaskeresztrecézéssel Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 10 mm	329972 10
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25 mm	329970 25
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 25,5 mm	329974 25,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18,5 mm	329970 18,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37,5 mm	329974 37,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55,5 mm	329970 55,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 63 mm	329970 63
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 54,5 mm	329974 54,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 42,5 mm	329970 42,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23,5 mm	329970 23,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 38,5 mm	329970 38,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36 mm	329970 36
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 8 mm	329970 8
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 61,5 mm	329970 61,5

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 33,5 mm	329974 33,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35 mm	329974 35
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 12 mm	329970 12
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56,5 mm	329970 56,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24 mm	329970 24
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 23,5 mm	329974 23,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 55,5 mm	329974 55,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 65 mm	329974 65
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 28 mm	329970 28
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 31 mm	329974 31
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 48 mm	329970 48
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 52,5 mm	329970 52,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 35,5 mm	329970 35,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 47 mm	329974 47
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 24,5 mm	329970 24,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 21,5 mm	329970 21,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 37 mm	329970 37
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 36,5 mm	329970 36,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 64,5 mm	329970 64,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 34,5 mm	329974 34,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 13,5 mm	329970 13,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 62 mm	329974 62
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 53 mm	329974 53

Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 50,5 mm	329974 50,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 60 mm	329974 60
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 15,5 mm	329970 15,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 32,5 mm	329970 32,5
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 18 mm	329974 18
Szorítóvaskereszt- és hosszanti recézés Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 14 mm	329974 14
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 56 mm	329970 56
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 41,5 mm	329970 41,5
Szorítóvassima Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel) 59 mm	329970 59