

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308187 5
GTIN	4045197646330
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

D₁ 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.

Integrált szerszámhossz beállítás D₁ 6 mm befogási Ø-től (állítási út 10 mm).

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nem zárható.

GARANT: HSK-működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

- Nagy hőállóságú acél.
- 3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.
- Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Tartalom:

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D₁ 6 mm befogási Ø-től).

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	12 mm

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	17 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Alapszekrény	354290
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm	354240 3-5
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1