



Egyfokozatú kézi fúrógép, Típus: HDE13RQX



Rendelési adatok

Rendelés száma	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Milwaukee kézi fúrógép –

- 13-mm-es fúrógép 94 Nm nyomatékkal.
- Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- FIXTEC orsóreteszelés a gyors fúrócsere érdekében.
- Robusztus, teljesen szigetelt fém hajtóműház.
- QUIK-LOK gyors kábelcserélő rendszer.

Előny:

QUIK-LOK kábel.

Tartalom:

Fém gyorsbefogó fúrótokmány 1,5 – 13 mm, segédmarkolat, QUIK-LOK kábel (4 m), HD-Box.

Műszaki leírás

Súly	2 kg
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Gyártó jelölése	HDE13RQX

Teljesítményfelvétel	950 W
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Jobb- / bal forgásirány	igen
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Fordulatszám-tartomány	0 - 850 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Termék fajtája	Fúrógép