

ALZMETALL  
we drive productivity**Asztali fúrógép ALZTRONIC, Maximális fúrás Ø acélban: 6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	076560 6
GTIN	2050001755346
Árucikk kategória	03P

**Leírás****Kivitel:**

Magas fordulatú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép.

- **Váltakozó áramú motor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitális fordulatszám kijelzés.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.**
- **Jobb- / bal forgásirány.**
- **Billenthető orsóvédő elektromos biztosítókkal.**
- **Vészleállító (reteszelődő) nyomógomb.**
- **24 hónap garancia, 10 év pótalkatrész garancia.**
- **Fúrótokmány nélkül.**

Állítható magasságú és billenthető fúrófejfel.

**Figyelem:**

További asztali fúrógépek külön ajánlatkérésre.

Gyártó jelölése: ALZTRONIC 6

Teljesítményfelvétel: 540 W

Maximális fordulatszám: 700 - 10000 min<sup>-1</sup>

Szerszámbefogás: B16

Maximális menetfúrás Ø acélban: M6

Orsólöket: 40 mm

## Műszaki leírás

Kinyúlás	200 mm
Gép-alaplap hasznos felület magassága	240 mm
Orsólöklet	40 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M6
Maximális fúrás Ø acélban	6 mm
Teljesítményfelvétel	540 W
Gép-alaplap hasznos felület szélessége	300 mm
Fúrófej magasságállítás	kézikerék
Oszlop Ø	50 mm
Gyártó jelölése	ALZTRONIC 6
Maximális fordulatszám	700 - 10000 min <sup>-1</sup>
Orsó-alaplap távolság max.	250 mm
Szerszámbefogás	B16
Súly	64 kg
Orsó-alaplap távolság min.	110 mm
Előtolás	Manuális
T-horony névleges méret	12 mm
T-hornyok száma	2
T-horony távolság	80 mm