

AEG

Ütvefúrógép, Típus: SB2E850R



Rendelési adatok

Rendelés száma	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű ütvefúró gép:

- **Jobb- / bal forgásiránnyal.**
- **Biztonsági tengelykapcsolóval.**
- **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmánnyal.**
- **2 fokozatú bolygóműves meghajtással a nagy nyomaték és az anyaghoz való optimális alkalmazkodás érdekében.**

Kompakt és nagy teljesítményű 850 W ütvefúró gép.

Előny:

FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány.

Tartalom:

Inkluzív fém gyorsbefogó fúrótokmány 1,5 – 13 mm, segédmarkolat, furatmélység-ütköző, szállítókosár.

Figyelem:

Megfelelő fúrótokmányok a 34. cikksorozatban találhatóak.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 2. fokozat	3200 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	13,7 m/s ²
Teljesítményfelvétel	850 W
Gyártó jelölése	SB2E850R
Súly	2,8 kg
Maximális nyomaték	56 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1000 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	20 mm
Csomagolás	Szállítókosár
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúrógép