



Szalagcsiszoló gép GIS, Típus: 790230



Rendelési adatok

Rendelés száma	077612 790230
GTIN	2050001681485
Árucikk kategória	03H

Leírás

Kivitel:

GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez: **Robusztus felépítésű, extrém nagy teljesítményű motorokkal.**

- **Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.**
- **Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,**
- **nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.**

Az ideális megoldás mindenkinek, aki csupán egyetlen szalagcsiszoló gépet keres bővítési lehetőségek nélkül. A robusztus, kompakt felépítés és az egyszerűen kezelhetőség garantálja az első osztályú eredményeket. Kényelmesen állítható munkamagasság, forgácsgyűjtő.

Tartalom:

Géptalp, CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag 2000 mm, 36-os szemcse

Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 számtól és az 558453-56 számnál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GIS 150
-----------------	---------

Súly	86 kg
Szalagszélesség	150 mm
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Szalaghossz	2000 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

Tartozék

Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 60	558330 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558453 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558453 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558454 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558454 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558453 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 120	558330 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558456 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 40	558330 40
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558454 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 80	558330 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558453 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558454 36