



Axiális marótüske tartó VARIA VX4, VX4, Tüske Ø d1: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319838 22
GTIN	2050001743510
Árucikk kategória	33E

Leírás

Kivitel:

VX – Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. **200 Nm-ig poligonnal a nyomatékknak ellenáll.**

Előny:

- **Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcseré sérülésveszély nélkül elvégezhető.**
- **A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.**
- **Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.**

Felhasználás:

Retesszel. Hosszanti- és keresztornyú marókhoz.

Figyelem:

Belső hűtés külön rendelésre.

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

Műszaki leírás

Váll szélessége L ₅	4 mm
Marótüske hossza L ₄	27 mm

Tüske Ø d ₁	22 mm
Befogó	VX4
Termék fajtája	Marótüske