

EWS**Axiális marótüske tartó VARIA, V5, Tüske Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319841 16
GTIN	2050001077998
Árucikk kategória	33E

Leírás**Előny:**

- **Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.**
- **A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.**
- **Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.**

Felhasználás:

Retesszel. Hosszanti- és keresztornyú marókhoz.

Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. Maximális meghúzási nyomaték V3, V4 és V5 esetén 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

Belső hűtés külön rendelésre.

Marótüske hossza L₄: 19 mm

Váll szélessége L₅: 6 mm

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	16 mm
Marótüske hossza L ₄	19 mm
Váll szélessége L ₅	6 mm

Befogó	V5
Termék fajtája	Marótüske