



## Professzionális nyomóprés K100 becsavarható tubussal, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083558 2
GTIN	4024937406250
Árucikk kategória	08H

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalúan használható **professzionális nyomóprés becsavarozható patronnal**, hőmérsékletnek és hőnek ellenálló műanyagból. Optikai töltöttségi szint ellenőrzés. **A zsírtubus egyszerűen, gyorsan és teljesen tisztán kivehető és behelyezhető.** Alkalmos közepes konzisztenciájú zsírokhoz (2. osztály) és nagyon viszkózus olajokhoz. **Ideális minden szerszámkofferben és műhelykocsiban.**

### Műszaki leírás

Nyomópatron Ø	38 mm
Nyílás típusa	Hegyes
Teljes hossz	234 mm
Edény anyaga	Hőálló műanyag
Termék fajtája	Zsírprés

---

## Tartozék

Univerzális zsírtubus, becsavarható Típus UNI

083559 UNI