




Telibefúró tartó VARIA, V5, Befogási Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319829 20
GTIN	2050001078254
Árucikk kategória	33E

Leírás

Előny:

- Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcseré sérülésveszély nélkül elvégezhető.
- A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
- Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.

Felhasználás:

Menesztőlapos szerszámok befogásához.

Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

Extra rövid kivitel külön ajánlatkérésre. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	31 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	52 mm

Befogó	V5
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó