



Univerzális forrasztópáka Multi-TC hőmérséklet szabályozással, Fűtőteljesítmény: 75W



Rendelési adatok

Rendelés száma	082150 75
GTIN	4003008065664
Árucikk kategória	04C

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű univerzális forrasztópáka finom, közvetlenül a belső fűtésű pákahegy alatt elhelyezett hőmérsékletérzékelővel. A közvetlen hőérzékelés és a nyélbe integrált precíz szabályozó elektronika kombinációja érzékeny elektronikus alkatrészek **legfinomabb forrasztási** munkáit és **igen nagy hőigényű alkalmazások** professzionális elvégzését egyaránt lehetővé teszi.

Felhasználás:

Szervizelési, karbantartási és javítási területen történő mobil felhasználáshoz. Az ERS Multi-TC egy nagyméretű forrasztóállomás funkciót egyesíti, azonban galvanikus leválasztás nélkül.

Műszaki leírás

Felfűtési teljesítmény	285 W
Fűtőteljesítmény	75 W
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya	250 - 450 °C
Súly vezeték nélkül	60 g
Felfűtési idő	kb. 34 s
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Forrasztópáka

Tartozék

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm	082365 1,5
Ónszipantó PDD03, műanyag, antisztikus	082355
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése BDLF	082400 BDLF
Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1 mm	082365 1