



## Telibefúró tartó VARIA, V4, Befogási Ø D1: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319825 6
GTIN	4045197317650
Árucikk kategória	33E

### Leírás

#### Előny:

- Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
- A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
- Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.

#### Felhasználás:

Menesztőlapos szerszámok befogásához.

#### Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. Maximális meghúzási nyomaték V3, V4 és V5 esetén 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

Extra rövid kivitel külön ajánlatkérésre.

A-méret kinyúlási hossz: 16 mm

Külső Ø D: 25 mm

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	16 mm

Külső Ø D	25 mm
Befogó	V4
Termék fajtája	Menesztólapos befogó