

Garant**Zsugorbefogó, HSK-A 63 A = 130, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308195 14
GTIN	4045197646415
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

D₁ 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.
Integrált szerszámhossz beállítás D₁ 6 mm befogási Ø-től (állítási út 10 mm).

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

GARANT: HSK-működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Felhasználás:

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

Tartalom:

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D₁ 6 mm befogási Ø-től).

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási Ø D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm

Külső Ø D	34 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 130
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20