



## Axiális marótüske tartó VARIA VX3, VX3, Tüske Ø d1: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319835 16
GTIN	2050001743534
Árucikk kategória	33E

### Leírás

#### Kivitel:

**VX** – Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. **200 Nm-ig poligonnal a nyomatékknak ellenáll.**

#### Előny:

- **Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcseré sérülésveszély nélkül elvégezhető.**
- **A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.**
- **Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.**

#### Felhasználás:

**Retesszel.** Hosszanti- és keresztornyú marókhoz.

#### Figyelem:

Belső hűtés külön rendelésre.

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

### Műszaki leírás

Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	25 mm

Váll szélessége L <sub>5</sub>	4 mm
Befogó	VX3
Termék fajtája	Marótüske